


# INFINIDENT

SOLUTIONS



## Cercon® ht / xt

Der neue Zirkonstandard für Farbsicherheit  
und hochwertige Ästhetik

### WAK (25 – 500 °C)\*

---

ht:  $10,5 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$


xt:  $10,1 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$

### BIEGEFESTIGKEIT\*

---

ht: 1.200 MPa

xt: 750 MPa



## INDIKATIONEN

- + ht: Kronen und mehrgliedrige Brücken im Front- und Seitenzahnbereich (max. 2 Zwischenglieder) und Primärteleskope zur keramischen Verblendung oder als Vollkeramikrestauration
- + xt: Kronen und 3-gliedrige Brücken im Front- und Seitenzahnbereich (bis zum 2. Prämolare) als Vollkeramikrestauration oder zur keramischen Verblendung

## VORTEILE

- + True Color Technology verfügbar in allen 16 VITA-Farben
- + Premium-Ästhetik auch bei monolithischen Versorgungen
- + Extra hohe Transluzenz, vor allem im Frontzahnbereich (Cercon® xt)

## HINWEISE

Gerüste aus Cercon® ht/xt können mit allen üblichen Verblendkeramiken für Zirkonoxid-Keramiken (z. B. Cercon® ceram kiss, Cercon® ceram love, Celtra® Ceram) verblendet werden. Bitte beachten Sie die Verarbeitungsanleitung des jeweiligen Herstellers. Bei vollanatomischen Restaurationen haben Sie die Wahl zwischen einer Individualisierung durch einfaches Polieren und/oder dem Glanzbrand mit Bemalung.

## ZUSAMMENSETZUNG\*

	ht	xt
ZrO <sub>2</sub>	k. A.	k. A.
Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5,0 %	9,0 %
HfO <sub>2</sub>	< 3,0 %	< 3,0 %
Andere	< 1,0 %	< 1,0 %